

**Breedvak-basisstelling, Diepte 800 mm, Hoogte / legbordbreedte:  
2500/2500mm****Bestelgegevens**

|               |                  |
|---------------|------------------|
| Bestelnummer  | 990770 2500/2500 |
| GTIN          | 4004514201119    |
| Artikelklasse | 96P              |

**Omschrijving****Uitvoering:**

Verzinkte T-profielframes. Met 19-mm-spaanplaatlegborden. Opslagniveaus verstelbaar in een raster van 25 mm. Eenvoudig ingehaakte draagbalken maken snel opbouwen mogelijk. Maximale **vakbelasting**: 400 kg. **Totale veldbelasting**: bij hoogte 2000 mm 1200 kg, bij 2500 mm 1600 kg, bij 3000 mm 2000 kg.

**Omschrijving:****Opbouwmaten:**

**Basisstelling:** nominale lengte + 60 mm

**Aanbouwstelling:** nominale lengte + 6 mm

**Framediepte totaal:** nominale diepte + 37 mm

**Hoogte van de liggers:** 65 mm

**Opmerking:**

- **Afhankelijk van de legbordbreedte worden de legborden gesegmenteerd geplaatst. Segmenten: 750 mm en 1000 mm.**
- **Vloer- en wandbevestiging worden niet meegeleverd. Geschikte vloerbevestiging nr. 990854.**
- **Breedvakstellingen WS 2000 zijn compatibel met de legbordstellingen nr. 990500 – 990554, waarbij ook andere afmetingen en componenten kunnen worden opgenomen.**

**Graag geven wij u een overzicht van de andere mogelijkheden. Als u meer informatie wenst, kunt u contact met ons opnemen.**

- **De vrije kniklengte (K) mag niet meer dan 600 mm bedragen. De toegestane veldbelasting moet worden verlaagd met het gewicht van dit legbord.**
- **Om logistieke redenen vindt de levering in losse delen plaats. Aflevering zonder montage.**

## Technische beschrijving

|  |                |
|--|----------------|
| Legbord diepte   | 800 mm         |
| Legbord breedte  | 2500 mm        |
| Stellingopbouw   | Basisstelling  |
| Klantmontage   | ja             |
| Hoogte   | 2500 mm        |
| Materiaal opslagniveau   | Spaanplaat     |
| Opbouwmaat basisstelling breedte   | 2560 mm        |
| Breedte  | 2560 mm        |
| Aantal opslagniveaus   | 4              |
| Diepte   | 837 mm         |
| Stellingdiepte   | 800 mm         |
| Stellingbreedte  | 2500 mm        |
| Stellinghoogte   | 2500 mm        |
| Vakbelasting   | 400 kg         |
| Maximale veldbelasting   | 1600 kg        |
| Werkbank/tafel draagvermogen - maximale vlakverdeelde vakbelasting (op hout) | 400 kg         |
| Bladdikte  | 19 mm          |
| Liggerhoogte   | 65 mm          |
| Hoogteverstelling in raster  | 25 mm          |
| Montage-uitvoering   | Inhaakstelling |
| Materiaal  | verzinkt       |
| Productnaamattribuut   | Diepte 800 mm  |

Producttype

Breedvakstelling

---

## Accessoires

Spaanplaat-opslagniveau Diepte 800 mm

990825 800