

**Breedvak-aanbouwstelling, Diepte 800 mm, Hoogte / legbordbreedte:
2000/1500mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	990775 2000/1500
GTIN	4004514200518
Artikelklasse	96P

Omschrijving**Uitvoering:**

Verzinkte T-profielframes. Met 19-mm-spaanplaatlegborden. Opslagniveaus verstelbaar in een raster van 25 mm. Eenvoudig ingehaakte draagbalken maken snel opbouwen mogelijk. Maximale **vakbelasting**: 400 kg. **Totale veldbelasting**: bij hoogte 2000 mm 1200 kg, bij 2500 mm 1600 kg, bij 3000 mm 2000 kg.

Omschrijving:**Opbouwmaten:**

Basisstelling: nominale lengte + 60 mm

Aanbouwstelling: nominale lengte + 6 mm

Framediepte totaal: nominale diepte + 37 mm

Hoogte van de liggers: 65 mm

Opmerking:

- **Afhankelijk van de legbordbreedte worden de legborden gesegmenteerd geplaatst. Segmenten: 750 mm en 1000 mm.**
- **Vloer- en wandbevestiging worden niet meegeleverd. Geschikte vloerbevestiging nr. 990854.**
- **Breedvakstellingen WS 2000 zijn compatibel met de legbordstellingen nr. 990500 – 990554, waarbij ook andere afmetingen en componenten kunnen worden opgenomen.**

Graag geven wij u een overzicht van de andere mogelijkheden. Als u meer informatie wenst, kunt u contact met ons opnemen.

- **De vrije kniklengte (K) mag niet meer dan 600 mm bedragen. De toegestane veldbelasting moet worden verlaagd met het gewicht van dit legbord.**
- **Om logistieke redenen vindt de levering in losse delen plaats. Aflevering zonder montage.**

Technische beschrijving

Hoogte	2000 mm
Klantmontage	ja
Legbord breedte	1500 mm
Opbouwmaat aanbouwstelling breedte	1506 mm
Breedte	1506 mm
Aantal opslagniveaus	3
Legbord diepte	800 mm
Stellingopbouw	Aanbouwstelling
Materiaal opslagniveau	Spaanplaat
Diepte	837 mm
Stellingdiepte	800 mm
Stellingbreedte	1500 mm
Stellinghoogte	2000 mm
Vakbelasting	400 kg
Maximale veldbelasting	1200 kg
Werkbank/tafel draagvermogen - maximale vlakverdeelde vakbelasting (op hout)	400 kg
Bladdikte	19 mm
Liggerhoogte	65 mm
Hoogteverstelling in raster	25 mm
Montage-uitvoering	Inhaakstelling
Materiaal	verzinkt
Productnaamattribuut	Diepte 800 mm

Producttype

Breedvakstelling

Accessoires

Spaanplaat-opslagniveau Diepte 800 mm

990810 800