

**Breedvak-basisstelling, Diepte 800 mm, Hoogte / legbordbreedte:  
2500/2250mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	990770 2500/2250
GTIN	4004514201072
Artikelklasse	96P

**Omschrijving****Uitvoering:**

Verzinkte T-profielframes. Met 19-mm-spaanplaatlegborden. Opslagniveaus verstelbaar in een raster van 25 mm. Eenvoudig ingehaakte draagbalken maken snel opbouwen mogelijk. Maximale **vakbelasting**: 400 kg. **Totale veldbelasting**: bij hoogte 2000 mm 1200 kg, bij 2500 mm 1600 kg, bij 3000 mm 2000 kg.

**Omschrijving:****Opbouwmaten:**

**Basisstelling:** nominale lengte + 60 mm

**Aanbouwstelling:** nominale lengte + 6 mm

**Framediepte totaal:** nominale diepte + 37 mm

**Hoogte van de liggers:** 65 mm

**Opmerking:**

- **Afhankelijk van de legbordbreedte worden de legborden gesegmenteerd geplaatst. Segmenten: 750 mm en 1000 mm.**
- **Vloer- en wandbevestiging worden niet meegeleverd. Geschikte vloerbevestiging nr. 990854.**
- **Breedvakstellingen WS 2000 zijn compatibel met de legbordstellingen nr. 990500 – 990554, waarbij ook andere afmetingen en componenten kunnen worden opgenomen.**

**Graag geven wij u een overzicht van de andere mogelijkheden. Als u meer informatie wenst, kunt u contact met ons opnemen.**

- **De vrije kniklengte (K) mag niet meer dan 600 mm bedragen. De toegestane veldbelasting moet worden verlaagd met het gewicht van dit legbord.**
- **Om logistieke redenen vindt de levering in losse delen plaats. Aflevering zonder montage.**

## Technische beschrijving

Legbord diepte	800 mm
Opbouwmaat basisstelling breedte	2310 mm
Legbord breedte	2250 mm
Aantal opslagniveaus	4
Breedte	2310 mm
Hoogte	2500 mm
Klantmontage	ja
Stellingopbouw	Basisstelling
Materiaal opslagniveau	Spaanplaat
Diepte	837 mm
Stellingdiepte	800 mm
Stellingbreedte	2200 mm
Stellinghoogte	2500 mm
Vakbelasting	400 kg
Maximale veldbelasting	1600 kg
Werkbank/tafel draagvermogen - maximale vlakverdeelde vakbelasting (op hout)	400 kg
Bladdikte	19 mm
Liggerhoogte	65 mm
Hoogteverstelling in raster	25 mm
Montage-uitvoering	Inhaakstelling
Materiaal	verzinkt
Productnaamattribuut	Diepte 800 mm

Producttype

Breedvakstelling

---

## Accessoires

Spaanplaat-opslagniveau Diepte 800 mm

990820 800