

Garant**Opzetbek grip, eendelig, Voor type: 100GS****Bestelgegevens**

Bestelnummer	361123 100GS
GTIN	4045197985934
Artikelklasse	310

Omschrijving**Uitvoering:**

Spanniveau met 5 mm hoogte en 3 mm oplegvlak.

Toepassing:

Ideaal voor de zware verspaning.

T.b.v.:

5-Assige spanklemset nr. 361100 en spanmodules nr. 361105 – 361110.

Levering:

Inclusief bevestigingsbouten.

Opmerking:

Type GS met klemstukniveau en glad spanniveau

Technische beschrijving

Hoogte h_1	5 mm
Geschikt voor kleurcode	Xpent0
Bekbreedte b	100 mm
Lengte l_2	3 mm
Bekhoogte h	40 mm
Beklengte l	60 mm

Lengte l_1	3 mm
Hoogte h_2	5 mm
Producttype	Bankschroefbekken