



Stapeltransportkrat verzinkt, Type: 2



Bestelgegevens

Bestelnummer	963386 2
GTIN	4052939494814
Artikelklasse	96H

Omschrijving

Uitvoering:

Plaatstaal, voor zware belastingen.
Hoge stapelbelastbaarheid.
Grote stabiliteit dankzij gerolde stapelrand.
Thermisch verzinkt. **DIN EN ISO 1461.**
Hoogte: 200 mm
Breedte: 321 mm
Diepte: 479 mm
Nominale maat breedte: 300 mm
Nominale maat diepte: 450 mm

Technische beschrijving

Greeptype	Handgreep
Stapelbelasting	1200 kg
Materiaal	Plaatstaal
Inhoud	24,9 l
Diepte	479 mm
Kleur	thermisch verzinkt

Type	2
Breedte	321 mm
Hoogte	200 mm
Belastbaarheid	120 kg
gerolde stapelrand aan 4 zijden	ja
Nominale maat breedte	300 mm
Nominale maat diepte	450 mm
Fabrikantnummer	Serie 14/6
Producttype	Stapeltransportkrat