

**Breedvak-aanbouwstelling, Diepte 800 mm, Hoogte / legbordbreedte: 2000/2250mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	990775 2000/2250
GTIN	4004514200594
Artikelklasse	96P

**Omschrijving****Uitvoering:**

Verzinkte T-profielframes. Met 19-mm-spaanplaatlegborden. Opslagniveaus verstelbaar in een raster van 25 mm. Eenvoudig ingehaakte draagbalken maken snel opbouwen mogelijk. Maximale **vakbelasting**: 400 kg. **Totale veldbelasting**: bij hoogte 2000 mm 1200 kg, bij 2500 mm 1600 kg, bij 3000 mm 2000 kg.

**Omschrijving:****Opbouwmaten:**

**Basisstelling:** nominale lengte + 60 mm

**Aanbouwstelling:** nominale lengte + 6 mm

**Framediepte totaal:** nominale diepte + 37 mm

**Hoogte van de liggers:** 65 mm

**Opmerking:**

- **Afhankelijk van de legbordbreedte worden de legborden gesegmenteerd geplaatst. Segmenten: 750 mm en 1000 mm.**
- **Vloer- en wandbevestiging worden niet meegeleverd. Geschikte vloerbevestiging nr. 990854.**
- **Breedvakstellingen WS 2000 zijn compatibel met de legbordstellingen nr. 990500 – 990554, waarbij ook andere afmetingen en componenten kunnen worden opgenomen.**

**Graag geven wij u een overzicht van de andere mogelijkheden. Als u meer informatie wenst, kunt u contact met ons opnemen.**

- **De vrije kniklengte (K) mag niet meer dan 600 mm bedragen. De toegestane veldbelasting moet worden verlaagd met het gewicht van dit legbord.**
- **Om logistieke redenen vindt de levering in losse delen plaats. Aflevering zonder montage.**

## Technische beschrijving

Klantmontage	ja
Legbord breedte	2250 mm
Breedte	2256 mm
Hoogte	2000 mm
Materiaal opslagniveau	Spaanplaat
Legbord diepte	800 mm
Stellingopbouw	Aanbouwstelling
Aantal opslag niveaus	3
Opbouwmaat aanbouwstelling breedte	2256 mm
Diepte	837 mm
Stellingdiepte	800 mm
Stellingbreedte	2250 mm
Stellinghoogte	2000 mm
Vakbelasting	400 kg
Maximale veldbelasting	1200 kg
Werkbank/tafel draagvermogen - maximale vlakverdeelde vakbelasting (op hout)	400 kg
Bladdikte	19 mm
Liggerhoogte	65 mm
Hoogteverstelling in raster	25 mm
Montage-uitvoering	Inhaakstelling
Materiaal	verzinkt
Productnaamattribuut	Diepte 800 mm

Producttype

Breedvakstelling

---

## Accessoires

Spaanplaat-opslagniveau Diepte 800 mm

990820 800