

## Opvangbak voor vaten van 200 l gelakt, met rooster, Aantal vaten×vatinhoud (l) / Type: 2X200



### Bestelgegevens

Bestelnummer	981285 2X200
GTIN	2050001937575
Artikelklasse	96U

### Omschrijving

**Uitvoering:**

Van 3 mm dik plaatstaal. Onderschuifhoogte 100 mm.  
Met verzinkt rooster.

**Toepassing:**

Voor het veilig opslaan en voor het vullen/tappen van vaten van 200 l en kleine vaten. **Voor ontvlambare vloeistoffen** van de GHS-categorieën 1 – 3 en **vloeistoffen die schadelijk zijn voor water** van de GHS-categorieën 1 – 4.

**Norm:**

Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gemäß Bauregelliste nach Richtlinie der StawaR (Stahlwannenrichtlinie).

**Kleur:**

**Standaard lichtblauw, RAL 5012.**

**Opmerking:**

Vatenbokken voor vaten van 200 l vindt u onder nr. 981480 en nr. 981490.

### Technische beschrijving

Gewicht	69 kg
---------	-------

Aantal vaten	2
Breedte	1200 mm
Hoogte	360 mm
Diepte	800 mm
Vatinhoud	200 l
Opvangvolume	215 l
Opslagcapaciteit vaten 200 liter	2
Oppervlaktebelasting	1000 kg/m <sup>2</sup>
Materiaaldikte	3 mm
Kleuren	RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005
Opbergen	Opslag van ontvlambare stoffen toegestaan
Opbergen	Opslag van bijtende stoffen verboden
Opbergen	Opslag van stoffen die schadelijk zijn voor het milieu
Opbergen	Opslag gevarenklasse voor water 1-3
Producttype	Opvangbak