

## Opvangbak voor vaten van 200 l verzinkt met rooster, Aantal vaten×vatinhoud (l) / Type: 2X200



### Bestelgegevens

Bestelnummer	981275 2X200
GTIN	4052462020870
Artikelklasse	96U

### Omschrijving

**Uitvoering:**

3 mm dik plaatstaal. Onderschuifhoogte 100 mm.

Met verzinkt rooster.

Thermisch verzinkt conform EN ISO 1461.

**Toepassing:**

Voor het veilig opslaan en voor het vullen/tappen van vaten van 200 l en kleine vaten. **Voor ontvlambare vloeistoffen** van de GHS-categorieën 1 – 3 en **vloeistoffen die schadelijk zijn voor water** van de GHS-categorieën 1 – 4.

**Norm:**

Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gemäß Bauregelliste nach Richtlinie der StawaR (Stahlwannenrichtlinie).

**Opmerking:**

Vatenbokken voor vaten van 200 l vindt u onder nr. 981480 en nr. 981490.

### Technische beschrijving

Opslagcapaciteit vaten 200 liter	2
Diepte	800 mm

Hoogte	360 mm
Vatinhoud	200 l
Gewicht	73 kg
Breedte	1200 mm
Opvangvolume	215 l
Aantal vaten	2
Oppervlaktebelasting	1000 kg/m <sup>2</sup>
Materiaaldikte	3 mm
Materiaal	verzinkt
Opbergen	Opslag van ontvlambare stoffen toegestaan
Opbergen	Opslag van bijtende stoffen verboden
Opbergen	Opslag van stoffen die schadelijk zijn voor het milieu
Opbergen	Opslag gevaarklasse voor water 1-3
Producttype	Opvangbak