

Opvangbak voor IBC 1000 l gelakt, Aantal IBC×IBC Inhoud (l): 2X1000



Bestelgegevens

Bestelnummer	981310 2X1000
GTIN	2050001937629
Artikelklasse	96U

Omschrijving

OPMERKING: kleurkeuze mogelijk

Uitvoering:

3 mm dik plaatstaal. Onderschuifhoogte 100 mm.

Met verzinkt rooster.

Toepassing:

voor het veilig opslaan van containers **IBC** (Intermediate Bulk-Container) en **KTC** (Kubische Tank-Container). **Voor ontvlambare vloeistoffen** van de GHS-categorieën 1 – 3 en **vloeistoffen die schadelijk zijn voor water** van de GHS-categorieën 1 – 4.

Norm:

Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gemäß Bauregelliste nach Richtlinie der StawaR (Stahlwannenrichtlinie).

Kleur:

Standaard lichtblauw, RAL 5012.

Opbergen: Opslag gevaarclassen voor water 1-3

Opvangvolume: 1000 l

Hoogte: 435 mm

Breedte: 2650 mm

Diepte: 1300 mm

Opslagcapaciteit IBC/KTC: 2

Oppervlaktebelasting: 1000 kg/m²

Technische beschrijving

Gewicht gelakt	226 kg
Gewicht verzinkt	239 kg

Aantal IBC	2
Breedte	2650 mm
Opvangvolume	1000 l
Opslagcapaciteit IBC/KTC	2
Diepte	1300 mm
Hoogte	435 mm
Oppervlaktebelasting	1000 kg/m ²
Materiaaldikte	3 mm
Kleuren	RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005
Opbergen	Opslag van ontvlambare stoffen toegestaan
Opbergen	Opslag van bijtende stoffen verboden
Opbergen	Opslag van stoffen die schadelijk zijn voor het milieu
Opbergen	Opslag gevaarklasse voor water 1-3
Producttype	Opvangbak