



## Opvangbak voor vaten van 60 l met rooster PE, Aantal vaten×vatinhoud (l) / Type: 2X60/F



### Bestelgegevens

Bestelnummer	981370 2X60/F
GTIN	4250101102271
Artikelklasse	96V

### Omschrijving

**Uitvoering:**

Polyethyleen (PE) – licht, weerbestendig, robuust. Conische uitvoering: opzetvlak op het rooster is groter dan op de bodem van de bak. Door het gebruik van een rooster kunnen ook 2 vaten worden opgeslagen.

**Toepassing:**

Zonder sokkelvoeten – voor directe plaatsing op de vloer of europallet. Gr. type F: met 4 sokkelvoeten (onderschuifhoogte 100 mm) – voor transport binnen het bedrijf met hefwagen / vorkheftruck.

**Opslag van brandbare media niet toegestaan** (geldt voor Duitsland).

**Norm:**

Allgemeine Bauaufsichtliche Zulassung des DIBt, Berlin und Übereinstimmungserklärung (ÜHP).

**Opmerking:**

Vatenbok voor vaten van 60 l vindt u onder nr. 981490.

### Technische beschrijving

Diepte	525 mm
--------	--------

Aantal vaten	2
Hoogte	330 mm
Vatinhoud	60 l
Breedte	725 mm
Opvangvolume	60 l
Belastbaarheid	150 kg
Uitgerust met sokkelvoeten	ja
Opbergen	Opslag van bijtende stoffen toegestaan
Opbergen	Opslag van ontvlambare stoffen verboden
Opbergen	Opslag gevarenklasse voor water 1-3
Opbergen	Opslag van stoffen die schadelijk zijn voor het milieu
Producttype	Opvangbak