

## Opvangbak voor vaten van 200 l gelakt, met rooster, Aantal vaten×vatinhoud (l) / Type: 4X200



### Bestelgegevens

Bestelnummer	981285 4X200
GTIN	2050001937599
Artikelklasse	96U

### Omschrijving

**Uitvoering:**

Van 3 mm dik plaatstaal. Onderschuifhoogte 100 mm.

Met verzinkt rooster.

**Toepassing:**

Voor het veilig opslaan en voor het vullen/tappen van vaten van 200 l en kleine vaten. **Voor ontvlambare vloeistoffen** van de GHS-categorieën 1 – 3 en **vloeistoffen die schadelijk zijn voor water** van de GHS-categorieën 1 – 4.

**Norm:**

Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gemäß Bauregelliste nach Richtlinie der StawaR (Stahlwannenrichtlinie).

**Kleur:**

**Standaard lichtblauw, RAL 5012.**

**Opmerking:**

Vatenbokken voor vaten van 200 l vindt u onder nr. 981480 en nr. 981490.

### Technische beschrijving

Diepte	1200 mm
--------	---------

Opvangvolume	216 l
Breedte	1200 mm
Aantal vaten	4
Hoogte	285 mm
Vatinhoud	200 l
Opslagcapaciteit vaten 200 liter	4
Gewicht	81 kg
Oppervlaktebelasting	1000 kg/m <sup>2</sup>
Materiaaldikte	3 mm
Kleuren	RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005
Opbergen	Opslag van ontvlambare stoffen toegestaan
Opbergen	Opslag van bijtende stoffen verboden
Opbergen	Opslag van stoffen die schadelijk zijn voor het milieu
Opbergen	Opslag gevarenklasse voor water 1-3
Producttype	Opvangbak