



Opvangbak voor IBC 1000 l met rooster verzinkt, Aantal IBC×IBC Inhoud (l): 2X1000



Bestelgegevens

Bestelnummer	981460 2X1000
GTIN	4250101100734
Artikelklasse	96V

Omschrijving

Uitvoering:

Polyethyleen (PE) – licht, weerbestendig, robuust.

Toepassing:

Voor het veilig opslaan van containers **IBC** (Intermediate Bulk-Container) en **KTC** (Kubische Tank-Container). **Voor het opslaan van vloeistoffen die schadelijk zijn voor water, van de GHS-categorieën 1 – 4.** Met name **bestand tegen zuren, logen** en oliën. Afhankelijk van het eigengewicht van de IBC/KTC geschikt voor vloeistoffen met een maximaal soortelijk gewicht van 1800 kg/m³.

Opslag van brandbare media niet toegestaan (geldt in Duitsland).

Norm:

Allgemeine Bauaufsichtliche Zulassung des DIBt, Berlin und Übereinstimmungserklärung (ÜHP).

Technische beschrijving

Opvangvolume	1000 l
Belastbaarheid	4000 kg
Hoogte	580 mm
Breedte	2530 mm

IBC Inhoud	1000 l
Diepte	1320 mm
Opbergen	Opslag van bijtende stoffen toegestaan
Opbergen	Opslag van ontvlambare stoffen verboden
Opbergen	Opslag gevaarenklasse voor water 1-3
Opbergen	Opslag van stoffen die schadelijk zijn voor het milieu
Producttype	Opvangbak