

**Opvangbak voor IBC 1000 l met rooster PE, Aantal IBC×IBC Inhoud (l): 2X1000****Bestelgegevens**

Bestelnummer	981465 2X1000
GTIN	4250101100543
Artikelklasse	96V

**Omschrijving****Uitvoering:**

Polyethyleen (PE) – licht, weerbestendig, robuust.

**Toepassing:**

Voor het veilig opslaan van containers **IBC** (Intermediate Bulk-Container) en **KTC** (Kubische Tank-Container). **Voor het opslaan van vloeistoffen die schadelijk zijn voor water, van de GHS-categorieën 1 – 4.** Met name **bestand tegen zuren, logen** en oliën. Afhankelijk van het eigengewicht van de IBC/KTC geschikt voor vloeistoffen met een maximaal soortelijk gewicht van 1800 kg/m<sup>3</sup>.

**Opslag van brandbare media niet toegestaan** (geldt in Duitsland).

**Norm:**

Allgemeine Bauaufsichtliche Zulassung des DIBt, Berlin und Übereinstimmungserklärung (ÜHP).

**Technische beschrijving**

Diepte	1320 mm
Hoogte	610 mm
Belastbaarheid	4000 kg
IBC Inhoud	1000 l
Opvangvolume	1000 l

Breedte	2530 mm
Opbergen	Opslag van bijtende stoffen toegestaan
Opbergen	Opslag van ontvlambare stoffen verboden
Opbergen	Opslag gevarenklasse voor water 1-3
Opbergen	Opslag van stoffen die schadelijk zijn voor het milieu
Producttype	Opvangbak