

## Opvangbak voor vaten van 200 l gelakt, met wielen, Aantal vaten×vatinhoud (l): 2X200



### Bestelgegevens

Bestelnummer	981265 2X200
GTIN	2050002050761
Artikelklasse	96U

### Omschrijving

#### OPMERKING: kleurkeuze mogelijk

#### Uitvoering:

Met telkens 2 zwenk- en bokwielen van polyamide (Ø 180 mm). 1 zwenkwiel met vastzetter. Met duwbeugel en verzinkt rooster. **Met bevestigingsbandvoorziening.**

Gelakt.

#### Toepassing:

Voor het veilig binnen het bedrijf transporteren van vaten van 200 l. **Voor ontvlambare vloeistoffen** van de GHS-categorieën 1-3 en **vloeistoffen die schadelijk zijn voor water** van de GHS-categorieën 1-4.

#### Norm:

Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gemäß Bauregelliste nach Richtlinie der StawaR (Stahlwannenrichtlinie).

#### Kleur:

**Standaard lichtblauw, RAL 5012.**

#### Opmerking:

Vatenbokken en oplegrollen voor vaten van 200 l vindt u onder nr. 981480 tot 981485.

Opbergen: Opslag van bijtende stoffen verboden

Opvangvolume: 211 l

Bouwhoogte: 515 mm

Breedte: 1200 mm  
Diepte: 800 mm  
Opslagcapaciteit vaten 200 liter: 2  
Oppervlaktebelasting: 1000 kg/m<sup>2</sup>

## Technische beschrijving

Breedte	1200 mm
Opslagcapaciteit vaten 200 liter	2
Opvangvolume	211 l
Vatinhoud	200 l
Diepte	800 mm
Gewicht	81 kg
Bevestigingsbandvoorziening	1× voor 2 vaten
Aantal vaten	2
Bouwhoogte	515 mm
Oppervlaktebelasting	1000 kg/m <sup>2</sup>
Materiaaldikte	3 mm
Kleuren	RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005
Opbergen	Opslag gevarenklasse voor water 1-3
Opbergen	Opslag van stoffen die schadelijk zijn voor het milieu
Opbergen	Opslag van ontvlambare stoffen toegestaan
Opbergen	Opslag van bijtende stoffen verboden
Producttype	Opvangbak