

## Opvangbak voor IBC 1000 l verzinkt, Aantal IBC×IBC Inhoud (l): 1X1000



### Bestelgegevens

Bestelnummer	981300 1X1000
GTIN	4052462000292
Artikelklasse	96U

### Omschrijving

#### Uitvoering:

3 mm dik plaatstaal. Onderschuifhoogte 100 mm.

Met verzinkt rooster.

Thermisch verzinkt conform EN ISO 1461.

#### Toepassing:

Voor het veilig opslaan van containers **IBC** (Intermediate Bulk-Container) en **KTC** (Kubische Tank-Container). **Voor ontvlambare vloeistoffen** van de GHS-categorieën 1 – 3 en **vloeistoffen die schadelijk zijn voor water** van de GHS-categorieën 1 – 4.

#### Norm:

Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gemäß Bauregelliste nach Richtlinie der StawaR (Stahlwannenrichtlinie).

### Technische beschrijving

Gewicht gelakt	180 kg
Opslagcapaciteit IBC/KTC	1
Hoogte	630 mm
Diepte	1460 mm

Opvangvolume	1000 l
Aantal IBC	1
Breedte	1460 mm
Gewicht verzinkt	194 kg
Oppervlaktebelasting	1000 kg/m <sup>2</sup>
Materiaaldikte	3 mm
Materiaal	verzinkt
Opbergen	Opslag van ontvlambare stoffen toegestaan
Opbergen	Opslag van bijtende stoffen verboden
Opbergen	Opslag van stoffen die schadelijk zijn voor het milieu
Opbergen	Opslag gevaarenklasse voor water 1-3
Producttype	Opvangbak