

## Opvangbak voor vaten van 60 l gelakt, met rooster, Aantal vaten×vatinhoud (l): 4X60



### Bestelgegevens

Bestelnummer	981215 4X60
GTIN	2050001937520
Artikelklasse	96U

### Omschrijving

**Uitvoering:**

3 mm dik plaatstaal. Onderschuifhoogte 100 mm. Met verzinkt rooster.

**Toepassing:**

Voor het veilig opslaan en voor het vullen/aftappen van vaten van 60 l en kleine vaten. **Voor ontvlambare vloeistoffen** van de GHS-categorieën 1 – 3 en **vloeistoffen die schadelijk zijn voor water** van de GHS-categorieën 1 – 4.

**Norm:**

Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gemäß Bauregelliste nach Richtlinie der StawaR (Stahlwannenrichtlinie).

**Kleur:**

**Standaard lichtblauw, RAL 5012.**

**Opmerking:**

Vatenbok voor vaten van 60 l vindt u onder nr. 981490.

### Technische beschrijving

Hoogte	220 mm
Vatinhoud	60 l

Aantal vaten	4
Opvangvolume	61 l
Gewicht	46 kg
Diepte	800 mm
Breedte	900 mm
Opslagcapaciteit vaten 60 liter	4
Oppervlaktebelasting	1000 kg/m <sup>2</sup>
Materiaaldikte	3 mm
Kleuren	RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005
Opbergen	Opslag van ontvlambare stoffen toegestaan
Opbergen	Opslag van bijtende stoffen verboden
Opbergen	Opslag van stoffen die schadelijk zijn voor het milieu
Opbergen	Opslag gevaarklasse voor water 1-3
Producttype	Opvangbak