

Opvangbak voor vaten van 200 l verzinkt met rooster, Aantal vaten×vatinhoud (l): 2X200



Bestelgegevens

Bestelnummer	981235 2X200
GTIN	4052462022546
Artikelklasse	96U

Omschrijving

Uitvoering:

Onderschuifhoogte 100 mm voor transport met palletwagen / vorkheftruck. Thermisch verzinkt conform EN ISO 1461.

Met verzinkt rooster.

Toepassing:

Voor het veilig opslaan en voor het vullen/tappen van vaten van 200 l en kleine vaten. **Voor ontvlambare vloeistoffen** van de GHS-categorieën 1 – 3 en **vloeistoffen die schadelijk zijn voor water** van de GHS-categorieën 1 – 4.

Norm:

Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gemäß Bauregelliste nach Richtlinie der StawaR (Stahlwannenrichtlinie).

Opmerking:

Vatenbokken voor vaten van 200 l vindt u onder nr. 981480 en nr. 981490.

Technische beschrijving

Gewicht	72 kg
Opvangvolume	215 l

Opslagcapaciteit vaten 200 liter	2
Breedte	1200 mm
Aantal vaten	2
Vatinhoud	200 l
Hoogte	365 mm
Diepte	800 mm
Oppervlaktebelasting	1000 kg/m ²
Materiaaldikte	3 mm
Materiaal	verzinkt
Opbergen	Opslag van ontvlambare stoffen toegestaan
Opbergen	Opslag van bijtende stoffen verboden
Opbergen	Opslag van stoffen die schadelijk zijn voor het milieu
Opbergen	Opslag gevaarklasse voor water 1-3
Producttype	Opvangbak