

Opvangbak voor vaten van 200 l gelakt, met rooster, Aantal vatenxvatinhoud (l) / Type: 1X200



Bestelgegevens

Bestelnummer	981285 1X200
GTIN	2050001937568
Artikelklasse	96U

Omschrijving

Uitvoering:

Van 3 mm dik plaatstaal. Onderschuifhoogte 100 mm.
Met verzinkt rooster.

Toepassing:

Voor het veilig opslaan en voor het vullen/tappen van vaten van 200 l en kleine vaten. **Voor ontvlambare vloeistoffen** van de GHS-categorieën 1 – 3 en **vloeistoffen die schadelijk zijn voor water** van de GHS-categorieën 1 – 4.

Norm:

Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gemäß Bauregelliste nach Richtlinie der StawaR (Stahlwannenrichtlinie).

Kleur:

Standaard lichtblauw, RAL 5012.

Opmerking:

Vatenbokken voor vaten van 200 l vindt u onder nr. 981480 en nr. 981490.

Technische beschrijving

Gewicht	57 kg
Opvangvolume	203 l
Diepte	800 mm

Breedte	800 mm
Hoogte	460 mm
Opslagcapaciteit vaten 200 liter	1
Aantal vaten	1
Vatinhoud	200 l
Oppervlaktebelasting	1000 kg/m ²
Materiaaldikte	3 mm
Kleuren	RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005
Opbergen	Opslag van ontvlambare stoffen toegestaan
Opbergen	Opslag van bijtende stoffen verboden
Opbergen	Opslag van stoffen die schadelijk zijn voor het milieu
Opbergen	Opslag gevaarenklasse voor water 1-3
Producttype	Opvangbak