


Werkplekmat Ease breedte 122 cm, grijs, Lengte: 200cm



Bestelgegevens

Bestelnummer	964511 200
GTIN	2050001943439
Artikelklasse	96C

Omschrijving

Uitvoering:

Industriële werkplekmatten **voor een gemiddelde belasting:**

- **Grijs microcelvinyl met noppen. Sterk, beschermend oppervlak Dyna Shield™ (gaat langer mee).**
- **Aan alle zijden afgeschuinde randen om struikelen te voorkomen.**
- **Rondom afgedicht tegen het binnendringen van vocht.**
- **Brandbaarheid klasse 2 volgens NFPA veiligheidscode 101.**
- **Dikte 12,7 mm, gewicht ca. 4 kg / m².**
- **Antislip-eigenschappen getest volgens DIN 51130 en BGR 181.**

Opmerking:

Microcelvinyl is **niet** bestand tegen industriële vetten, koelsmeermiddelen enz. Geschikt voor gebruik in een droge omgeving.

Technische beschrijving

Afschuining	4-zijdig
insteekbaar	nee
Dikte	12,7 mm

siliconenvrij	ja
Oppervlak	Met noppen
Lengte	200 cm
met veiligheidsranden	zonder
Materiaal	Microcelvinyl
Gewicht per oppervlak	4 kg/m ²
Stacomfort	Isolatie (temperatuur)
Stacomfort	Antislip
Stacomfort	Antivermoeidheid
Schokbescherming	Vloer
Materiaaleigenschap	niet oliebestendig
Kleur	grijs
Producttype	Werkplekmat