



Hittebestendige handschoenen, paar TempDex 710, Handschoenmaat: 9



Bestelgegevens

Bestelnummer	094630 9
GTIN	3245427101290
Artikelklasse	06D

Omschrijving

Uitvoering:

TempDex 710. Hittebestendige handschoen met **uitstekende beweging van de vingers** dankzij speciale nitrilnoppenlaag. **Optimale grip ook in een olieachtige omgeving**, extreem slijtvast en duurzaam. **Contacthittebescherming tot 100 °C** (maximaal 15 seconden).

Norm:

EN 388; EN 407; EN ISO 21420

Opmerking:

Minimale bestelhoeveelheid komt overeen met één verpakkingseenheid (VPE) of een veelvoud daarvan.

Technische beschrijving

Ademend	goed
EN 407 B: Contacthitte (contacttemperatuur bij grenswaardetijd > 15 s)	100 °C
Hittebescherming	zeer goed
Grip bij olie	zeer goed

EN 388 slijtvastheid	4
Materiaal coating	nitril
DMF-vrij	ja
Koudebescherming	niet aanwezig, n.v.t.
Grip bij natheid	zeer goed
Pasvorm	zeer goed
EN 388 weerstand na scheuren	1
Tastgevoel	zeer goed
Handschoenmaat	9
siliconenvrij	ja
EN 388 snijvastheid	1
EN 388 doorsteekweerstand	1
Beschermingscategorie	Categorie III
Handschoentype	Hittebestendige handschoenen
Handschoeneigenschap	DMF-vrij
Handschoeneigenschap	Siliconenvrij
Handschoeneigenschap	latexvrij
Handschoeneigenschap	Vlamwerend niveau X
EN 388	4111X
EN 407	X1XXXX
Contacthitte tot	100 °C
Dragermateriaal	Textiel
Coating	Nitril
Coatingvariant	Handpalm
Kleur	geel / zwart
Toepassing	meerdere keren te gebruiken
Lengte	240 - 280 mm
Inhoud	50
Toepassingsgebied	Precisie

Hittebescherming tot	100 °C
Norm	EN 407
Gewicht	36,7 g
Producttype	Hittebestendige handschoenen