

Werkplekmat Top Breedte 91 cm, zwart / geel, Lengte: 150cm



Bestelgegevens

Bestelnummer	964529 150
GTIN	662641657731
Artikelklasse	96C

Omschrijving

Uitvoering:

Deze industriële werkplekmatten worden van hoogwaardige kunststof vervaardigd en zijn daardoor **geschikt voor intensiever gebruik**:

- **Hard en slijtvast vinyloppervlak voor optimale grip en lange levensduur.**
- **Zachte kern van vinylschuim, om vermoeidheidsverschijnselen tegen te gaan. Deze kern is aan het vinyloppervlak gelamineerd.**
- **Antislip-onderzijde RedStop™.**
- **Aan alle zijden afgeschuinde randen om struikelen te voorkomen.**
- **Beperkt bestand tegen de meeste industriële vetten, stoffen en chemicaliën. Niet geschikt voor koelsmeermiddelen.**
- **Rondom afgedicht tegen het binnendringen van vocht.**
- **Moeilijk ontvlambaar volgens DIN 4102 B1.**
- **Dikte: 14,3 mm, gewicht: ca. 6,5 kg/m².**
- **Antislip-eigenschappen R10 volgens DIN 51130 en BGR 181.**

Technische beschrijving

Breedte	91 cm
Gewicht	9 kg

insteekbaar	nee
Materiaal	Kern van vinylschuim
Oppervlak	Vinyl
met veiligheidsranden	2-zijdig
Afschuining	4-zijdig
Dikte	14,3 mm
Lengte	150 cm
beperkt bestand tegen de meeste	industriële vetten, stoffen, chemicaliën
Antisliponderzijde	ja
Gewicht per oppervlak	6,5 kg/m ²
Antislip-eigenschappen volgens DIN 51130, BGR 181	R10
Stacomfort	Isolatie (temperatuur)
Stacomfort	Antislip
Stacomfort	Antivermoeidheid
Schokbescherming	Vloer
Materiaaleigenschap	niet oliebestendig
Kleur	zwart / geel
Producttype	Werkplekmat