

Werkplekmat Top Breedte 122 cm, zwart / geel, Lengte: 200cm



Bestelgegevens

Bestelnummer	964531 200
GTIN	2050001943491
Artikelklasse	96C

Omschrijving

Uitvoering:

Deze industriële werkplekmatten worden van hoogwaardige kunststof vervaardigd en zijn daardoor **geschikt voor intensiever gebruik**:

- **Hard en slijtvast vinyloppervlak voor optimale grip en lange levensduur.**
- **Zachte kern van vinylschuim, om vermoeidheidsverschijnselen tegen te gaan. Deze kern is aan het vinyloppervlak gelamineerd.**
- **Antislip-onderzijde RedStop™.**
- **Aan alle zijden afgeschuinde randen om struikelen te voorkomen.**
- **Beperkt bestand tegen de meeste industriële vetten, stoffen en chemicaliën. Niet geschikt voor koelsmeermiddelen.**
- **Rondom afgedicht tegen het binnendringen van vocht.**
- **Moeilijk ontvlambaar volgens DIN 4102 B1.**
- **Dikte: 14,3 mm, gewicht: ca. 6,5 kg/m².**
- **Antislip-eigenschappen R10 volgens DIN 51130 en BGR 181.**

Opmerking:

Werkplekmatten met op te geven lengte vanaf nr. 964520–964525.

Technische beschrijving

insteekbaar	nee
met veiligheidsranden	2-zijdig
Lengte	200 cm
Afschuining	4-zijdig
Gewicht	14 kg
Dikte	14,3 mm
Oppervlak	Vinyl
Breedte	122 cm
Antisliponderzijde	ja
Materiaal	Kern van vinylschuim
beperkt bestand tegen de meeste	industriële vetten, stoffen, chemicaliën
Gewicht per oppervlak	6,5 kg/m ²
Antislip-eigenschappen volgens DIN 51130, BGR 181	R10
Fabrikantnummer	Cushion Trax® (black/yellow)
Stacomfort	Isolatie (temperatuur)
Stacomfort	Antislip
Stacomfort	Antivermoeidheid
Schokbescherming	Vloer
Materiaaleigenschap	niet oliebestendig
Kleur	zwart / geel
Producttype	Werkplekmat