

Werkplekmat Top Breedte 122 cm, zwart, Lengte: 150cm



Bestelgegevens

Bestelnummer	964530 150
GTIN	662641658073
Artikelklasse	96C

Omschrijving

Uitvoering:

Deze industriële werkplekmatten worden van hoogwaardige kunststof vervaardigd en zijn daardoor **geschikt voor intensiever gebruik**:

- **Hard en slijtvast vinyloppervlak voor optimale grip en lange levensduur.**
- **Zachte kern van vinylschuim, om vermoeidheidsverschijnselen tegen te gaan. Deze kern is aan het vinyloppervlak gelamineerd.**
- **Antislip-onderzijde RedStop™.**
- **Aan alle zijden afgeschuinde randen om struikelen te voorkomen.**
- **Beperkt bestand tegen de meeste industriële vetten, stoffen en chemicaliën. Niet geschikt voor koelsmeermiddelen.**
- **Rondom afgedicht tegen het binnendringen van vocht.**
- **Moeilijk ontvlambaar volgens DIN 4102 B1.**
- **Dikte: 14,3 mm, gewicht: ca. 6,5 kg/m².**
- **Antislip-eigenschappen R10 volgens DIN 51130 en BGR 181.**

Opmerking:

Werkplekmatten met op te geven lengte vanaf nr. 964520–964525.

Technische beschrijving

Lengte	150 cm
Gewicht	11 kg
Dikte	14,3 mm
beperkt bestand tegen de meeste	industriële vetten, stoffen, chemicaliën
Oppervlak	Vinyl
Antisliponderzijde	ja
Breedte	122 cm
met veiligheidsranden	2-zijdig
insteekbaar	nee
Afschuining	4-zijdig
Materiaal	Kern van vinylschuim
Gewicht per oppervlak	6,5 kg/m ²
Antislip-eigenschappen volgens DIN 51130, BGR 181	R10
Stacomfort	Isolatie (temperatuur)
Stacomfort	Antislip
Stacomfort	Antivermoeidheid
Schokbescherming	Vloer
Materiaaleigenschap	niet oliebestendig
Kleur	zwart
Producttype	Werkplekmat