

Houten veiligheidslooprooster met 1×afschuining aan lange zijde en dubbel aanloopprofiel / brede zijden, Breedte 80 cm, Looprooster lengte: 150cm



Bestelgegevens

Bestelnummer	964852 150
GTIN	4047482094758
Artikelklasse	96C

Omschrijving

Uitvoering:

Veiligheidslooproosters van sterke, gegroefde beukenhouten planken. **Materiaal:** kunstmatig gedroogde **beukenhouten planken** zijn veilig door middel van minimaal 3 staalkabels met elkaar verbonden. De sluiting aan de uiteinden bestaat uit draadeinden van messing met binnenzeskantbouten. **Elastische rubbervoeten** voorkomen wegglijden van het houten rooster en bieden een hoog loopcomfort. **Bestand** tegen de meeste oliën en chemicaliën. **Hoogte:** ca. 35 mm. **Gewicht:** ca. 13 kg/m². Mogelijke **roosterbreedtes:** 80, 100, 120, 150 cm. Mogelijke **roosterlengtes:** In alle gewenste lengtes leverbaar (toepassingsgrenzen in acht nemen).
Reiniging: houten rooster oprollen.

Afschuining:

de houten latten aan de **lange zijde** van het looprooster zijn onder een hoek van 45° extra afgeschuind.

Technische beschrijving

Looprooster hoogte	35 mm
Afschuining	1-zijdig
Looprooster lengte	150 cm
Materiaal	Beukenhouten planken
Bestendigheid	tegen de meeste oliën en zuren
Aanloopprofiel	2-zijdig
Gewicht	12,6 kg

Fabrikantnummer	Houten looprooster
Productnaamattribuut	Breedte 80 cm
Looprooster breedte	80 cm
Producttype	Houten looprooster