


Stellingbak verzinkt, met rooster, Geschikt voor liggerlengte (mm) / Opvangvolume (l): 1800/240



Bestelgegevens

Bestelnummer	983005 1800/240
GTIN	4052462030770
Artikelklasse	96U

Omschrijving

Uitvoering:

3 mm dik plaatstaal. Onderschuifhoogte 100 mm.

Thermisch verzinkt conform EN ISO 1461.

Met verzinkt rooster.

Toepassing:

Voor het betrouwbaar opslaan en voor het tappen van vaten. Voor **ontvlambare vloeistoffen van de GHS-categorieën 1 – 3**, en **vloeistoffen die schadelijk zijn voor water, van de GHS-categorieën 1 – 4**.

Norm:

Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gemäß Bauregelliste nach Richtlinie der StawaR (Stahlwannenrichtlinie).

T.b.v.:

Palletstellingen met diepte 1100 mm.

Technische beschrijving

Geschikt voor liggerlengte	1800 mm
Hoogte	250 mm
Diepte	1300 mm
Opvangvolume	240 l
Breedte	1750 mm
Gewicht	141 kg

Oppervlaktebelasting	1000 kg/m ²
Materiaaldikte	3 mm
Materiaal	verzinkt
Opbergen	Opslag van ontvlambare stoffen toegestaan
Opbergen	Opslag van bijtende stoffen verboden
Opbergen	Opslag van stoffen die schadelijk zijn voor het milieu
Opbergen	Opslag gevaarenklasse voor water 1-3
Producttype	Stellingbak