


Rand, geel, Hoek: 22,5INgraden



Bestelgegevens

Bestelnummer	964558 22,5IN
GTIN	662641864238
Artikelklasse	96C

Omschrijving

Uitvoering:

- **Industriële werkplekmat met gesloten antislip-oppervlak.**
- **13 mm dik materiaal voor een groot ergonomisch voordeel en anti-vermoeidheidseffect.**
- **Flexibel insteeksysteem tegel 91×91 cm, binnenhoek (45°) en buitenhoek (22,5°), maakt optimale aanpassing aan de omstandigheden ter plaatse mogelijk.**
- **Flexibele randoplossing maakt buiten- en binnenhoeken mogelijk.**
- **Antislip-eigenschappen R9 volgens DIN 51130 en BGR 181. 100% natuurrubbermengsel voor algemeen gebruik.**
- **Zonder zware metalen en siliconen, dus geschikt voor schilderswerkplaatsen.**
- **Zonder DOP, DMF en substanties die ozon afbreken.**

Apart te bevestigen randen **met** bevestigingsnoppen 76 cm, geel. Apart te bevestigen randen **zonder** bevestigingsnoppen 76 cm, resp. **met** bevestigingsnoppen 36 cm, geel.

T.b.v.:

Randen nr. 964558 gr. 22,5IN en 22,5OUT zijn geschikt voor werkplekmat nr. 964556 gr. 22,5.

Technische beschrijving

Materiaal	Natuurrubbermengsel
Bevestigingsnoppen	met bevestigingsnoppen
Hoek	22,5 graden

Lengte	36 cm
Fabrikantnummer	Skywalker HD o-Curve™ Ramp Nitrile Female
Stacomfort	Anti-vermoeidheid
Stacomfort	Isolatie (temperatuur)
Stacomfort	Antislip
Schokbescherming	Vloer
Materiaaleigenschap	niet oliebestendig
Productnaamattribuut	geel
Kleur	geel
Producttype	Rand