

Houten veiligheidslooprooster zonder afschuining, zonder aanloopprofiel, Breedte 100 cm, Looprooster lengte: 200cm



Bestelgegevens

Bestelnummer	964853 200
GTIN	4047482057111
Artikelklasse	96C

Omschrijving

Uitvoering:

Veiligheidslooproosters van sterke, gegroefde beukenhouten planken. **Materiaal:** kunstmatig gedroogde **beukenhouten planken** zijn veilig door middel van minimaal 3 staalkabels met elkaar verbonden. De sluiting aan de uiteinden bestaat uit draadeinden van messing met binnenzeskantbouten. **Elastische rubbervoeten** voorkomen wegglijden van het houten rooster en bieden een hoog loopcomfort. **Bestand** tegen de meeste oliën en chemicaliën. **Hoogte:** ca. 35 mm. **Gewicht:** ca. 13 kg/m². Mogelijke **roosterbreedtes:** 80, 100, 120, 150 cm. Mogelijke **roosterlengtes:** In alle gewenste lengtes leverbaar (toepassingsgrenzen in acht nemen).
Reiniging: houten rooster oprollen.

Technische beschrijving

Afschuining	zonder
Looprooster hoogte	35 mm
Bestendigheid	tegen de meeste oliën en zuren
Materiaal	Beukenhouten planken
Looprooster lengte	200 cm
Aanloopprofiel	zonder
Gewicht	20,8 kg
Fabrikantnummer	Houten looprooster
Productnaamattribuut	Breedte 100 cm

Looprooster breedte	100 cm
Producttype	Houten looprooster