


Stellinghangbak gelakt, met rooster, Geschikt voor liggerlengte (mm) / Opvangvolume (l): 2700/200



Bestelgegevens

Bestelnummer	983045 2700/200
GTIN	2050001937698
Artikelklasse	96U

Omschrijving

Uitvoering:

3 mm dik plaatstaal. Onderschuifhoogte 100 mm.
Met verzinkt rooster.

Toepassing:

Voor het betrouwbaar opslaan en voor het tappen van vaten. Voor **ontvlambare vloeistoffen van de GHS-categorieën 1 – 3**, en **vloeistoffen die schadelijk zijn voor water, van de GHS-categorieën 1 – 4**.

Norm:

Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gemäß Bauregelliste nach Richtlinie der StawaR (Stahlwannenrichtlinie).

T.b.v.:

Palletstellingen met diepte 1100 mm. Inhaakbaar in palletstellingen nr. 991202 – 991227.

Kleur:

Standaard lichtblauw, RAL 5012.

Technische beschrijving

Geschikt voor liggerlengte	2700 mm
Opvangvolume	200 l
Diepte	1250 mm
Diepte binnenkant	915 mm
Gewicht	151 kg

Breedte	2650 mm
Hoogte	130 mm
Oppervlaktebelasting	1000 kg/m ²
Materiaaldikte	3 mm
Kleuren	RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005
Opbergen	Opslag van ontvlambare stoffen toegestaan
Opbergen	Opslag van bijtende stoffen verboden
Opbergen	Opslag van stoffen die schadelijk zijn voor het milieu
Opbergen	Opslag gevaarklasse voor water 1-3
Producttype	Stellingbak