

Houten veiligheidslooprooster met dubbel aanloopprefiel / brede zijden, Breedte 100 cm, Looprooster lengte: 150cm



Bestelgegevens

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 964854 150 |
| GTIN | 4047482094772 |
| Artikelklasse | 96C |

Omschrijving

Uitvoering:

Veiligheidslooproosters van sterke, gegroefde beukenhouten planken. **Materiaal:** kunstmatig gedroogde **beukenhouten planken** zijn veilig door middel van minimaal 3 staalkabels met elkaar verbonden. De sluiting aan de uiteinden bestaat uit draadeinden van messing met binnenzeskantbouten. **Elastische rubbervoeten** voorkomen wegglijden van het houten rooster en bieden een hoog loopcomfort. **Bestand** tegen de meeste oliën en chemicaliën. **Hoogte:** ca. 35 mm. **Gewicht:** ca. 13 kg/m². Mogelijke **roosterbreedtes:** 80, 100, 120, 150 cm. Mogelijke **roosterlengtes:** In alle gewenste lengtes leverbaar (toepassingsgrenzen in acht nemen).
Reiniging: houten rooster oprollen.

Aanloopprefiel: extra afschuining aan de **brede zijden** van het looprooster.

Technische beschrijving

| | |
|----------------------|--------------------------------|
| Aanloopprefiel | 2-zijdig |
| Bestendigheid | tegen de meeste oliën en zuren |
| Looprooster hoogte | 35 mm |
| Gewicht | 15,6 kg |
| Materiaal | Beukenhouten planken |
| Looprooster lengte | 150 cm |
| Afschuining | zonder |
| Fabrikantnummer | Houten looprooster |
| Productnaamattribuut | Breedte 100 cm |

| | |
|---------------------|--------------------|
| Looprooster breedte | 100 cm |
| Producttype | Houten looprooster |