

Garant**eco-Steekzwaard versterkt, links, Hoogte van steekzwaardhouder h5 / steekbreedte w: 32/3mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	273855 32/3
GTIN	4045197989307
Artikelklasse	21W

Omschrijving**Uitvoering:**

Met eco-koeling direct bij de snijkant en extra koeling van de vrije oppervlakken.

Met koelmiddeloverdracht voor opnames van andere producenten.

Let op:

Montagesleutel nr. 279920 apart bestellen.

Opmerking:

Vanwege de constructie niet compatibel met EWS-opnames nr. 319148 en 319149.

Montagesleutel nr. 279920 apart bestellen. Vanaf 19,5 mm steekdiepte komt de tweede snijkant in contact met het werkstuk. Daarbij kan groefvorming ontstaan. Indien nodig steekdraaiplaten met één snijkant nr. 273656 – 273670 gebruiken.

Technische beschrijving

Serie	Eco
Hoogte h ₁	25 mm
Hoogte van beitelhouder h ₅	32 mm
Steekbreedte w	3 mm
Voor maximale werkstuk-Ø	65 mm
Totale lengte L	87,5 mm
Inzetsoort	links

Inwendige koeling	ja
axiaal insteken mogelijk	nee
Producttype	Steekwaard