

Garant
eco-Steekzwaard, neutraal, Type: 32/3mm

Bestelgegevens

Bestelnummer	273856 32/3
GTIN	4045197989369
Artikelklasse	21W

Omschrijving
Uitvoering:

Met eco-koeling direct bij de snijkant en extra koeling van de vrije oppervlakken.
Met koelvloeistofoverdracht voor opnames van andere producenten (bijv. EWS).

Toepassing:

Voor diepe groeven en voor het afsteken van grote diameters.

T.b.v.:

Houder nr. 273893; 273894; 274095; 274097 of VDI-houder nr. 319132 – 319133.

Reservedeel:

Sluitbout nr. 279828 1.

Let op:

Montagesleutel nr. 279920 apart bestellen.

Opmerking:

Vanaf 19,5 mm steekdiepte (tot steekbreedte 3 mm) resp. vanaf 24,5 mm steekdiepte (vanaf steekbreedte 4 mm) komt de tweede snijkant in contact met het werkstuk. Daarbij kan groefvorming ontstaan. Indien nodig steekdraaiplaten met één snijkant nr. 273656 – 273670 gebruiken.

Technische beschrijving

Hoogte van beitelhouder h_5	32 mm
Hoogte h_1	25 mm
Serie	Eco
Voor maximale werkstuk- \varnothing	110 mm
Steekbreedte w	3 mm

Totale lengte L	150 mm
Inzetsoort	neutraal
Inwendige koeling	ja
axiaal insteken mogelijk	nee
Producttype	Steekzwaard