

**Garant****eco-Steekzwaard, neutraal, Type: 26/3mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	273856 26/3
GTIN	4045197989345
Artikelklasse	21W

**Omschrijving****Uitvoering:**

Met eco-koeling direct bij de snijkant en extra koeling van de vrije oppervlakken.  
Met koelvloeistofoverdracht voor opnames van andere producenten (bijv. EWS).

**Toepassing:**

Voor diepe groeven en voor het afsteken van grote diameters.

**T.b.v.:**

Houder nr. 273893; 273894; 274095; 274097 of VDI-houder nr. 319132 – 319133.

**Reservedeel:**

Sluitbout nr. 279828 1.

**Let op:**

Montagesleutel nr. 279920 apart bestellen.

**Opmerking:**

Vanaf 19,5 mm steekdiepte (tot steekbreedte 3 mm) resp. vanaf 24,5 mm steekdiepte (vanaf steekbreedte 4 mm) komt de tweede snijkant in contact met het werkstuk. Daarbij kan groefvorming ontstaan. Indien nodig steekdraaiplaten met één snijkant nr. 273656 – 273670 gebruiken.

**Technische beschrijving**

Hoogte $h_1$	21,4 mm
Hoogte van beitelhouder $h_5$	26 mm
Voor maximale werkstuk- $\varnothing$	85 mm
Serie	Eco
Steekbreedte $w$	3 mm

Totale lengte L	120 mm
Inzetsoort	neutraal
Inwendige koeling	ja
axiaal insteken mogelijk	nee
Producttype	Steekzwaard