


Stellingbak verzinkt, met rooster, Geschikt voor liggerlengte (mm) / Opvangvolume (l): 2700/1000



Bestelgegevens

Bestelnummer	983005 2700/1000
GTIN	4052462030923
Artikelklasse	96U

Omschrijving

Uitvoering:

3 mm dik plaatstaal. Onderschuifhoogte 100 mm.

Thermisch verzinkt conform EN ISO 1461.

Met verzinkt rooster.

Toepassing:

Voor het betrouwbaar opslaan en voor het tappen van vaten. Voor **ontvlambare vloeistoffen van de GHS-categorieën 1 – 3, en vloeistoffen die schadelijk zijn voor water, van de GHS-categorieën 1 – 4.**

Norm:

Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gemäß Bauregelliste nach Richtlinie der StawaR (Stahlwannenrichtlinie).

T.b.v.:

Palletstellingen met diepte 1100 mm. Geschikt voor palletstellingen nr. 991202 – 991227.

Technische beschrijving

Hoogte	435 mm
Geschikt voor liggerlengte	2700 mm
Gewicht	239 kg
Opvangvolume	1000 l
Breedte	2650 mm
Diepte	1300 mm

Oppervlaktebelasting	1000 kg/m ²
Materiaaldikte	3 mm
Materiaal	verzinkt
Opbergen	Opslag van ontvlambare stoffen toegestaan
Opbergen	Opslag van bijtende stoffen verboden
Opbergen	Opslag van stoffen die schadelijk zijn voor het milieu
Opbergen	Opslag gevaarenklasse voor water 1-3
Producttype	Stellingbak