

Stellingbak gelakt, met rooster, Geschikt voor liggerlengte (mm) / Opvangvolume (l): 2700/1000



Bestelgegevens

Bestelnummer	983015 2700/1000
GTIN	2050001937681
Artikelklasse	96U

Omschrijving

Uitvoering:

3 mm dik plaatstaal. Onderschuifhoogte 100 mm.

Met verzinkt rooster.

Toepassing:

Voor het betrouwbaar opslaan en voor het tappen van vaten. Voor **ontvlambare vloeistoffen van de GHS-categorieën 1 – 3**, en **vloeistoffen die schadelijk zijn voor water, van de GHS-categorieën 1 – 4**.

Norm:

Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gemäß Bauregelliste nach Richtlinie der StawaR (Stahlwannenrichtlinie).

T.b.v.:

Palletstellingen met diepte 1100 mm. Geschikt voor palletstellingen nr. 991202 – 991227.

Kleur:

Standaard lichtblauw, RAL 5012.

Technische beschrijving

Opvangvolume	1000 l
Hoogte	435 mm
Breedte	2650 mm
Geschikt voor liggerlengte	2700 mm
Gewicht	226 kg

Diepte	1300 mm
Oppervlaktebelasting	1000 kg/m ²
Materiaaldikte	3 mm
Kleuren	RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005
Opbergen	Opslag van ontvlambare stoffen toegestaan
Opbergen	Opslag van bijtende stoffen verboden
Opbergen	Opslag van stoffen die schadelijk zijn voor het milieu
Opbergen	Opslag gevaarklasse voor water 1-3
Producttype	Stellingbak