


## Werkplekmat 100% nitrilrubber oliebestendig, zwart



### Bestelgegevens

Bestelnummer	964566
GTIN	662641769168
Artikelklasse	96C

### Omschrijving

#### Uitvoering:

100% nitrilrubber, **oliebestendig**.

#### Omschrijving:

- **Industriële werkplekmat met gesloten antislip-oppervlak.**
- **19 mm dik materiaal voor een groot ergonomisch voordeel en anti-vermoeidheidseffect.**
- **Flexibel insteeksysteem tegel 91×91 cm, maakt optimale aanpassing aan de omstandigheden ter plaatse mogelijk.**
- **Flexibele randoplossing maakt buiten- en binnenhoeken mogelijk.**
- **Antislip-eigenschappen R9 volgens DIN 51130 en BGR 181. Vrijwel onverwoestbaar rubber.**
- **Siliconenvrij, dus geschikt voor schilderswerkplaatsen. Resistent tegen de meeste chemicaliën en bestand tegen extreme temperaturen.**

#### Opmerking:

Geschikte randen onder nr. 964577 en nr. 964578 telkens gr. 0 en 1.

Bij een sterke vonkbelasting voor een goede ventilatie zorgen.

### Technische beschrijving

Dikte	19 mm
siliconenvrij	ja
Oppervlak	Antislip-oppervlak
met veiligheidsranden	uit te breiden

insteekbaar	ja
Materiaal	Nitrilrubber
Gewicht	12,7 kg
Breedte	91 cm
Lengte	91 cm
Antislip-eigenschappen volgens DIN 51130, BGR 181	R9
Fabrikantnummer	Cushion Ease Solid™ Nitrile
Stacomfort	Isolatie (temperatuur)
Stacomfort	Antislip
Stacomfort	Antivermoeidheid
Schokbescherming	Vloer
Materiaaleigenschap	Oliebestendig
Kleur	zwart
Producttype	Werkplekmat