


Rand, geel, Hoek: 45graden



Bestelgegevens

Bestelnummer	964558 45
GTIN	662641856608
Artikelklasse	96C

Omschrijving

Uitvoering:

- **Industriële werkplekmat met gesloten antislip-oppervlak.**
- **13 mm dik materiaal voor een groot ergonomisch voordeel en anti-vermoeidheidseffect.**
- **Flexibel insteeksysteem tegel 91×91 cm, binnenhoek (45°) en buitenhoek (22,5°), maakt optimale aanpassing aan de omstandigheden ter plaatse mogelijk.**
- **Flexibele randoplossing maakt buiten- en binnenhoeken mogelijk.**
- **Antislip-eigenschappen R9 volgens DIN 51130 en BGR 181. 100% natuurrubbermengsel voor algemeen gebruik.**
- **Zonder zware metalen en siliconen, dus geschikt voor schilderswerkplaatsen.**
- **Zonder DOP, DMF en substanties die ozon afbreken.**

Apart te bevestigen randen **met** bevestigingsnoppen 76 cm, geel. Apart te bevestigen randen **met** bevestigingsnoppen 76 cm, geel.

T.b.v.:

Rand nr. 964558 gr. 45 is geschikt voor werkplekmat nr. 964556 gr. 45.

Technische beschrijving

Lengte	76 cm
Materiaal	Natuurrubbermengsel

Hoek	45 graden
Bevestigingsnoppen	met bevestigingsnoppen
Fabrikantnummer	Skywalker HD i-Curve™ Ramp Nitrile Male
Stacomfort	Anti-vermoeidheid
Stacomfort	Isolatie (temperatuur)
Stacomfort	Antislip
Schokbescherming	Vloer
Materiaaleigenschap	niet oliebestendig
Productnaamattribuut	geel
Kleur	geel
Producttype	Rand