

**Handschoenen, paar, Handschoenmaat: 6****Bestelgegevens**

Bestelnummer	094300 6
GTIN	4045197990013
Artikelklasse	02H

**Omschrijving****Uitvoering:**

Ademende montagehandschoen met innovatieve, PU-nitrillaag op waterbasis voor zeer hoge eisen aan nauwkeurigheid, flexibiliteit en tastgevoel in een droge en licht met olie besmeurde werkomgevingen. Bijzonder fijn gestructureerd oppervlak dankzij uitgebreid veredelingsproces. Lange levensduur door zeer hoge slijtvastheid. DMF-vrij.

**Norm:**

EN 388; EN ISO 21420

**Opmerking:**

Minimale bestelhoeveelheid komt overeen met één verpakkingseenheid (VPE) of een veelvoud daarvan.

**Technische beschrijving**

Handschoenmaat	6
Handschoentype	Universele handschoenen
Beschermingscategorie	Categorie II
Kleding standaard	Oeko-Tex Standard 100

Inhoud	12
Handschoeneigenschap	DMF-vrij
Handschoeneigenschap	Huidvriendelijk voor personen met een allergie
EN 388	4131X
Dragermateriaal	Lycra®, polyamide
Coating	PU op waterbasis / nitril
Coatingvariant	Handpalm
Toepassingsgebied	Allround
Toepassingsgebied	Precisie
Lengte	255 mm
Kleur	zwart / grijs
Breitechnologie	15G
AQL	G-II 1,0 for critical, G-II 2,5 for major, G-II 4,0 for Minor.
Toepassing	meerdere keren te gebruiken
Producttype	Universele handschoenen