

Houten veiligheidslooprooster zonder afschuining, zonder aanloopprofiel, Breedte 80 cm, Looprooster lengte: 150cm



Bestelgegevens

Bestelnummer	964850 150
GTIN	4047482057081
Artikelklasse	96C

Omschrijving

Uitvoering:

Veiligheidslooproosters van sterke, gegroefde beukenhouten planken. **Materiaal:** kunstmatig gedroogde **beukenhouten planken** zijn veilig door middel van minimaal 3 staalkabels met elkaar verbonden. De sluiting aan de uiteinden bestaat uit draadeinden van messing met binnenzeskantbouten. **Elastische rubbervoeten** voorkomen wegglijden van het houten rooster en bieden een hoog loopcomfort. **Bestand** tegen de meeste oliën en chemicaliën. **Hoogte:** ca. 35 mm. **Gewicht:** ca. 13 kg/m². Mogelijke **roosterbreedtes:** 80, 100, 120, 150 cm. Mogelijke **roosterlengtes:** In alle gewenste lengtes leverbaar (toepassingsgrenzen in acht nemen).
Reiniging: houten rooster oprollen.

Technische beschrijving

Looprooster hoogte	35 mm
Afschuining	zonder
Bestendigheid	tegen de meeste oliën en zuren
Materiaal	Beukenhouten planken

Gewicht	12,6 kg
Aanloopprofiel	zonder
Looprooster lengte	150 cm
Fabrikantnummer	Diamond Stat™
Productnaamattribuut	Breedte 80 cm
Looprooster breedte	80 cm
Producttype	Houten looprooster