

Werkplekmat 100% nitrilrubber moeilijk ontvlambaar, zwart



Bestelgegevens

| | |
|---------------|--------------|
| Bestelnummer | 964567 |
| GTIN | 662641780248 |
| Artikelklasse | 96C |

Omschrijving

Uitvoering:

100% nitrilrubber-mengsel, **oliebestendig**.

Moeilijk ontvlambaar (geschikt voor laswerkplekken).

Getest op ontvlambaarheid klasse Bfl-S1 volgens DIN EN 13501 en klasse 1 volgens ASTM E648-03 (NFPA253).

Omschrijving:

- **Industriële werkplekmat met gesloten antislip-oppervlak.**
- **19 mm dik materiaal voor een groot ergonomisch voordeel en anti-vermoeidheidseffect.**
- **Flexibel insteekstelsel tegel 91×91 cm, maakt optimale aanpassing aan de omstandigheden ter plaatse mogelijk.**
- **Flexibele randoplossing maakt buiten- en binnenhoeken mogelijk.**
- **Antislip-eigenschappen R9 volgens DIN 51130 en BGR 181. Vrijwel onverwoestbaar rubber.**
- **Siliconenvrij, dus geschikt voor schilderswerkplaatsen. Resistent tegen de meeste chemicaliën en bestand tegen extreme temperaturen.**

Opmerking:

Geschikte randen onder nr. 964577 en nr. 964578 telkens gr. 0 en 1.

Bij een sterke vonkbelasting voor een goede ventilatie zorgen.

Technische beschrijving

| | |
|-------------|-------|
| Breedte | 91 cm |
| insteekbaar | ja |

| | |
|---|--------------------------------|
| Dikte | 19 mm |
| siliconenvrij | ja |
| Materiaal | Nitrilrubber |
| Oppervlak | Antislip-oppervlak |
| Lengte | 91 cm |
| Gewicht | 12,7 kg |
| met veiligheidsranden | uit te breiden |
| Antislip-eigenschappen volgens DIN 51130, BGR 181 | R9 |
| Fabrikantnummer | Cushion Ease Solid™ Nitrile FR |
| Stacomfort | Isolatie (temperatuur) |
| Stacomfort | Antislip |
| Stacomfort | Antivermoeidheid |
| Schokbescherming | Vloer |
| Materiaaleigenschap | Oliebestendig |
| Materiaaleigenschap | moeilijk ontvlambaar |
| Kleur | zwart |
| Producttype | Werkplekmat |