

Houten veiligheidslooprooster zonder afschuining, zonder aanloopprofiel, Breedte 80 cm, Looprooster lengte: 200cm



Bestelgegevens

Bestelnummer	964850 200
GTIN	4047482057098
Artikelklasse	96C

Omschrijving

Uitvoering:

Veiligheidslooproosters van sterke, gegroefde beukenhouten planken. **Materiaal:** kunstmatig gedroogde **beukenhouten planken** zijn veilig door middel van minimaal 3 staalkabels met elkaar verbonden. De sluiting aan de uiteinden bestaat uit draadeinden van messing met binnenzeskantbouten. **Elastische rubbervoeten** voorkomen wegglijden van het houten rooster en bieden een hoog loopcomfort. **Bestand** tegen de meeste oliën en chemicaliën. **Hoogte:** ca. 35 mm. **Gewicht:** ca. 13 kg/m². Mogelijke **roosterbreedtes:** 80, 100, 120, 150 cm. Mogelijke **roosterlengtes:** In alle gewenste lengtes leverbaar (toepassingsgrenzen in acht nemen).
Reiniging: houten rooster oprollen.

Technische beschrijving

Aanloopprofiel	zonder
Gewicht	16,8 kg
Afschuining	zonder
Bestendigheid	tegen de meeste oliën en zuren

Looprooster hoogte	35 mm
Looprooster lengte	200 cm
Materiaal	Beukenhouten planken
Fabrikantnummer	Diamond Stat™
Productnaamattribuut	Breedte 80 cm
Looprooster breedte	80 cm
Producttype	Houten looprooster