


Nitrilrubberen vloermat, open, met veiligheidsranden, zwart / oranje, Breedte x lengte: 97X163cm



Bestelgegevens

Bestelnummer	964620 97X163
GTIN	662641658189
Artikelklasse	96C

Omschrijving

Uitvoering:

Industriële nitrilrubberen vloermatten met goed zichtbare, **oranje veiligheidsranden** aan drie zijden.

- **Extra ribben aan de onderzijde zorgen voor voldoende ruimte voor vuil en vloeistof – het oppervlak blijft schoon, droog en stroef.**
- **Duurzaam, robuust, zeer slijtvast nitrilrubber.**
- **Zeer stroef oppervlak en veilige hechting aan de vloer, ook indien nat. Dikte: 22 mm, gewicht: ca. 13 kg/m².**
- **Bestand tegen industriële olie en de meeste chemicaliën.**
- **Antislip-eigenschappen getest volgens DIN 51130 en BGR 181.**

Nitrilrubberen vloermat met cirkelvormige openingen.

Opmerking:

Speciale afmetingen op aanvraag leverbaar in een rastermaat van 30,5x30,5 cm plus 5 cm per rand.

Technische beschrijving

Lengte	163 cm
met veiligheidsranden	3-zijdig
Breedte	97 cm
Dikte	22 mm

Materiaal	Nitrilrubber
Gewicht	13 kg/m ²
insteekbaar	nee
Fabrikantnummer	Safety Stance™ Nitrile
Stacomfort	Anti-vermoeidheid
Stacomfort	Isolatie (temperatuur)
Stacomfort	Antislip
Schokbescherming	Vloer
Materiaaleigenschap	Oliebestendig
Kleur	zwart / oranje
Producttype	Werkplekmat