

Houten veiligheidslooprooster met dubbel aanloopprefiel / brede zijden, Breedte 80 cm, Looprooster lengte: 150cm



Bestelgegevens

Bestelnummer	964851 150
GTIN	4047482094796
Artikelklasse	96C

Omschrijving

Uitvoering:

Veiligheidslooproosters van sterke, gegroefde beukenhouten planken. **Materiaal:** kunstmatig gedroogde **beukenhouten planken** zijn veilig door middel van minimaal 3 staalkabels met elkaar verbonden. De sluiting aan de uiteinden bestaat uit draadeinden van messing met binnenzeskantbouten. **Elastische rubbervoeten** voorkomen wegglijden van het houten rooster en bieden een hoog loopcomfort. **Bestand** tegen de meeste oliën en chemicaliën. **Hoogte:** ca. 35 mm. **Gewicht:** ca. 13 kg/m². Mogelijke **roosterbreedtes:** 80, 100, 120, 150 cm. Mogelijke **roosterlengtes:** In alle gewenste lengtes leverbaar (toepassingsgrenzen in acht nemen).
Reiniging: houten rooster oprollen.

Aanloopprefiel: extra afschuining aan de **brede zijde** van het looprooster.

Technische beschrijving

Aanloopprefiel	2-zijdig
Looprooster lengte	150 cm
Gewicht	12,6 kg
Materiaal	Beukenhouten planken
Bestendigheid	tegen de meeste oliën en zuren
Looprooster hoogte	35 mm
Afschuining	zonder
Fabrikantnummer	Houten looprooster
Productnaamattribuut	Breedte 80 cm

Looprooster breedte	80 cm
Producttype	Houten looprooster