



Werkplatform, inklapbaar, tweezijdig oploopbaar, Aantal treden inclusief platform: 2X2



Bestelgegevens

Bestelnummer	966070 2X2
GTIN	4003866403721
Artikelklasse	96Z

Omschrijving

Uitvoering:

Treden en bomen van geëxtrudeerde aluminium profielen.
Groot platform met geïntegreerde scharnierverbinding.
85 mm diepe treden met antislipprofiel en gepatenteerde 7-punts trede-boom-verbinding.
Optimale stabiliteit dankzij stijve verbinding aan beide zijden.

Norm:

DIN EN 14183.

Technische beschrijving

Diepte van sport / trede	85 mm
Werkhoogte ca.	2,49 m
Aantal treden inclusief platform	2x2
Gewicht	5,7 kg
Platformhoogte zonder leuning	0,49 m

Breedte aan de voet	0,7 m
Platformdiepte	300 mm
Platformbreedte	600 mm
Oploopbaarheid	tweezijdig
Opstapje uitvoering	trap
Klimtechniek draagvermogen	150 kg
Producttype	Werkplatform