

**Bokladder, eenzijdig oploopbaar, Aantal treden inclusief platform: 5****Bestelgegevens**

Bestelnummer	966000 5
GTIN	4003866403356
Artikelklasse	96Z

Omschrijving**Uitvoering:**

Treden en bomen van geëxtrudeerde aluminium profielen. Groot veiligheidsplatform (380 × 260 mm) met geïntegreerde scharnierverbinding, **veiligheidsbrug** en brede **aflegbak**. 85 mm diepe treden met antislipprofiel en gepatenteerde 7-punts trede-boom-verbinding. Optimale stabiliteit dankzij stijve verbinding aan beide zijden. Twee geïntegreerde emmerhaken.

Norm:

DIN EN 131.

Technische beschrijving

Opstapje uitvoering	Trede
Breedte aan de voet	0,49 m
Aflegbak aanwezig	ja
Ladderlengte	1,9 m
Aantal treden inclusief platform	5
Gewicht	8 kg

Werkhoogte ca.	3,1 m
Norm	DIN EN 131-2; TRBS 2121; BGI 694
Materiaal	Treden en bomen van geëxtrudeerde aluminium profielen
Platformhoogte	1,1 m
Liggerhoogte	87 mm
Diepte van sport / trede	85 mm
Oploopbaarheid	eenzijdig
Klimtechniek draagvermogen	150 kg
Producttype	Trapladder