



Aluminium machinetrapp, Aantal treden inclusief platform: 5



Bestelgegevens

Bestelnummer	966148 5
GTIN	4003866400355
Artikelklasse	96Z

Omschrijving

Uitvoering:

Stabiele, lichte aluminium constructie, 200 mm diepe tredes van geribbelde aluminiumplaat, stapplatform 350 × 577 mm.

Norm:

DIN EN 14183.

Technische beschrijving

Opstapje uitvoering	Trede
Diepte van sport / trede	200 mm
Oploopbaarheid	eenzijdig
Platformdiepte	350 mm
Werkhoogte ca.	3 m
Norm	DIN EN 14183
Platformhoogte zonder leuning	0,99 m
Materiaal	Trede van geribbelde aluminiumplaat
Grondvlak breedte	1,35 m

Platformbreedte	577 mm
Gewicht	13,5 kg
Aantal treden inclusief platform	5
Grondvlak diepte	0,73 m
Klimtechniek draagvermogen	150 kg
Producttype	Werkplatform

Accessoires

Binnenschoen Type 1	966320 1
---------------------	----------