

**Bokladder, tweezijdig oploopbaar, Aantal treden: 2X3****Bestelgegevens**

Bestelnummer	966050 2X3
GTIN	4003866403530
Artikelklasse	96Z

Omschrijving**Uitvoering:**

Treden en bomen van geëxtrudeerde aluminium profielen. Groot platform met geïntegreerde scharnierverbinding. 85 mm diepe treden met antislipprofiel en gepatenteerde 7-punts tredeboom-verbinding. Optimale stabiliteit dankzij stijve verbinding aan beide zijden.

Norm:

DIN EN 131.

Technische beschrijving

Liggerhoogte	87 mm
Werkhoogte ca.	2,25 m
Gewicht	4,5 kg
Spreidbeveiliging	beide zijden, stijve verbinding
Aantal treden	2x3
Breedte aan de voet	0,41 m

Norm	DIN EN 131-2; TRBS 2121; BGI 694
Materiaal	Treden en bomen van geëxtrudeerde aluminium profielen
Diepte van sport / trede	85 mm
Ladderlengte	0,74 m
Opstapje uitvoering	Trede
Oploopbaarheid	tweezijdig
Klimtechniek draagvermogen	150 kg
Producttype	Trapladder