

**Platformtrap, tredebreedte, Aantal treden inclusief platform: 3****Bestelgegevens**

Bestelnummer	966194 3
GTIN	4003866555291
Artikelklasse	96Z

Omschrijving**Uitvoering:**

Bomen van hoogvaste, geëxtrudeerde aluminium profielen met schroefkanalen voor flexibele montage. Relingen en platformleuningen niet in levering inbegrepen. Verkrijgbaar onder nr. 966196 en nr. 966198. Ladderhelling 45°. Platformlengte 400 mm. Tredes met gegroefd aluminium. Steungedeelte voorzien van wielen.

Norm:

DIN EN ISO 14 122

Technische beschrijving

Materiaal	Bomen van hoogvaste, geëxtrudeerde aluminium profielen
Opstapje uitvoering	Trede
Platformhoogte zonder leuning	0,6 m
Aantal treden inclusief platform	3
Uitsteeklengte	1070 mm
Hellingshoek trap	45 graden
Platform lengte	400 mm

Gewicht	34 kg
Norm	DIN EN ISO 14 122
Oploopbaarheid	eenzijdig
Breedte van sport / trede	1000 mm
Wielen	ja
Klimtechniek draagvermogen	300 kg
Productnaamattribuut	Tredebreedte 1000 mm
Two-hands-free-principe	ja
Producttype	Platformladder