



## Werkplatform, inklapbaar, tweezijdig oploopbaar, Aantal treden inclusief platform: 2X3



### Bestelgegevens

Bestelnummer	966070 2X3
GTIN	4003866403738
Artikelklasse	96Z

### Omschrijving

#### Uitvoering:

Treden en bomen van geëxtrudeerde aluminium profielen.  
Groot platform met geïntegreerde scharnierverbinding.  
85 mm diepe treden met antislipprofiel en gepatenteerde 7-punts trede-boom-verbinding.  
Optimale stabiliteit dankzij stijve verbinding aan beide zijden.

#### Norm:

**DIN EN 14183.**

### Technische beschrijving

Oploopbaarheid	tweezijdig
Platformhoogte zonder leuning	0,74 m
Breedte aan de voet	0,75 m
Werkhoogte ca.	2,74 m
Gewicht	7,9 kg

Aantal treden inclusief platform	2×3
Opstapje uitvoering	trap
Platformdiepte	300 mm
Diepte van sport / trede	85 mm
Platformbreedte	600 mm
Klimtechniek draagvermogen	150 kg
Producttype	Werkplatform