



## Werkplatform, inklapbaar, tweezijdig oploopbaar, Aantal treden inclusief platform: 2X4



### Bestelgegevens

Bestelnummer	966070 2X4
GTIN	4003866403745
Artikelklasse	96Z

### Omschrijving

#### Uitvoering:

Treden en bomen van geëxtrudeerde aluminium profielen.  
Groot platform met geïntegreerde scharnierverbinding.  
85 mm diepe treden met antislipprofiel en gepatenteerde 7-punts trede-boom-verbinding.  
Optimale stabiliteit dankzij stijve verbinding aan beide zijden.

#### Norm:

**DIN EN 14183.**

### Technische beschrijving

Gewicht	10,3 kg
Platformbreedte	600 mm
Oploopbaarheid	tweezijdig
Diepte van sport / trede	85 mm
Werkhoogte ca.	2,99 m

Platformdiepte	300 mm
Opstapje uitvoering	trap
Aantal treden inclusief platform	2×4
Platformhoogte zonder leuning	0,99 m
Breedte aan de voet	0,8 m
Klimtechniek draagvermogen	150 kg
Producttype	Werkplatform