


**Garant****Stellingstijl met kunststof voetplaat, per stuk, Hoogte: 2000mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	990050 2000
GTIN	4045197517937
Artikelklasse	911

**Omschrijving****Uitvoering:**

**Zeer stabiele vierkante stijlen**, onderlinge afstand 40 : 40 mm met inhaakopeningen om de legborden aan het materiaal aan te passen.

40×40×2 mm, compleet met kunststof voetplaat.

**Toepassing:**

Voor uitbreiding van universele stellingen nr. 990000 – 990025.

**Kleur:**

Diepzwart, RAL 9005, <strong>poedercoating.</strong>

**Technische beschrijving**

Profiel diepte	40 mm
Profiel dikte	2 mm
Gebruik als hoekstaander mogelijk	ja
Hoogte	2004 mm
Kleur	diepzwart, RAL 9005, poedercoating

Profiel breedte	40 mm
Legbord aanpassing	4-zijdig
Toepassingsgebied	Legbordstelling
Producttype	Stellingstijl